



# HSM shredstar X10 - 4,5 x 30 mm + Sep. Tăietor de CD-uri



## Distrugător de documente HSM shredstar X10

Protecția profesională a datelor la locul de muncă. Acest distrugător de documente convenabil pentru biroul de acasă, cu tăiere cu particule și unitate separată de tăiere a CD-urilor, distruge în siguranță fișiere și CD-uri/DVD-uri..

### Date tehnice

Nr. Articol:	1045111	Lățimea de intrare::	220 mm
EAN	4026631057769	Volumul containerului:	20 l
Tip tăiere:	Particule	Volumul de colectare în foi (80 g):	250
Tăiere:	4,5 x 30 mm	Nivel de zgomot (la relanti):	ca. 58 dB(A)
Nivel de securitate (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-2 F-1 O-1 P-4 T-2	Lățime x adâncime x înălțime:	345 x 245 x 445 mm
Capacitate de tăiere în foi de 80g/m <sup>2</sup> :	10	Greutate	6,2 kg
Consumul de energie:	160 W	Materiale distruse:	Hârtie, capse și agrafe, card de credit, CD/DVD
Tensiune / frecvență:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		

### Informații despre produs



Unitatea separată de tăiere a CD-urilor facilitează distrugerea CD-urilor și DVD-urilor, a cărților de credit și a cardurilor clienților. Materialul tocat este sortat în containerul de colectare a CD-urilor și poate fi eliminat într-un container separat.



Întoarcerea automată elimină blocajele de hârtie și asigură o funcționare fără probleme.



Afișajul cu LED-uri arată starea de funcționare a dispozitivului: Alimentare, blocaj de hârtie, supraîncălzire, coș de gunoi plin.

# HSM®



### Funcționare silențioasă

Modul de funcționare silențios reduce la minimum zgomotul la locul de muncă.



### Funcția automată start-stop

Funcționarea este extrem de simplă: aparatul pornește automat atunci când hârtia este introdusă și se oprește automat după distrugere.



### Verificarea nivelului de umplere

Nivelul de umplere a recipientului de colectare poate fi verificat în orice moment prin fereastra de vizualizare (cu excepția HSM shreddstar S5).



### Golire fără efort

Partea superioară a carcasei poate fi îndepărtată cu ușurință pentru a goli recipientul de colectare.



# HSM®